

メガピクセル1型 FA用固定焦点レンズ



CF12.5HA-1



CF16HA-1



CF25HA-1



CF75HA-1




CF35HA-1




CF50HA-1

シリーズ6機種、一挙に登場!

- 高解像力設計により1.5メガピクセルの1型カメラに対応。
- F1.8以上の明るさで、低照度下でも威力を発揮。
- 新規に開発したFA専用光学設計により、ディストーションの低減と周辺光量比の増加で、高画質な画像入力を実現。
- リアフォーカシング方式を採用し、特に近接撮影時の解像力の向上やレンズ全体の明るさの保持、色収差の低減等を実現。
- 豊富なラインナップにより、画像検査の最適なシステム構築が可能。
- 振動・衝撃に耐える強固なボディに加え、ロックつまみも標準装備。



		CF12.5HA-1	CF16HA-1	CF25HA-1
焦点距離 (mm)		12.5	16	25
絞り範囲		F1.4 ~ F22	F1.4 ~ F22	F1.4 ~ F22
操作方法	フォーカス	手動	手動	手動
	アイリス	手動	手動	手動
画角 (H×V)	1型	54°13' × 42°01'	43°36' × 33°24'	28°43' × 21°44'
	2/3型	38°47' × 29°35'	30°45' × 23°18'	19°58' × 15°02'
	1/2型	28°43' × 21°44'	22°37' × 17°04'	14°35' × 10°58'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)		∞ ~ 0.1	∞ ~ 0.1	∞ ~ 0.1
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1型	120 × 90	100 × 75	65 × 48
	2/3型	83 × 62	69 × 51	44 × 33
	1/2型	60 × 45	50 × 37	32 × 24
バックフォーカス (空気換算長) (mm)		16.07	17.99	22.32
射出瞳位置 (結像面より) (mm)		-101	-172	-140
フィルタ径 (mm)		M49 × 0.75	M49 × 0.75	M49 × 0.75
マウント		C	C	C
質量 (g)		290	280	310
備考		・メタルマウント ・フォーカス&アイリスロックつまみ付		



		CF35HA-1	CF50HA-1	CF75HA-1
焦点距離 (mm)		35	50	75
絞り範囲		F1.4 ~ F22	F1.8 ~ F22	F1.8 ~ F22
操作方法	フォーカス	手動	手動	手動
	アイリス	手動	手動	手動
画角 (H×V)	1型	20°43' × 15°37'	14°35' × 10°58'	9°45' × 7°19'
	2/3型	14°20' × 10°46'	10°03' × 7°33'	6°43' × 5°02'
	1/2型	10°27' × 7°51'	7°19' × 5°30'	4°53' × 3°40'
フォーカス範囲 (前玉面より) (m)		∞ ~ 0.2	∞ ~ 0.4 ※1	∞ ~ 0.9 ※2
最近接時の撮像範囲 (H×V) (mm)	1型	73 × 55	76 × 57	147 × 111
	2/3型	50 × 38	52 × 36	101 × 76
	1/2型	37 × 27	38 × 28	74 × 55
バックフォーカス (空気換算長) (mm)		14.99	17.81	24.43
射出瞳位置 (結像面より) (mm)		-37	-49	-52
フィルタ径 (mm)		M49 × 0.75	M49 × 0.75	M49 × 0.75
マウント		C	C	C
質量 (g)		180	235	295
備考		・メタルマウント ・フォーカス&アイリスロックつまみ付		

※1 5mm以上の中間リングを使用することにより、0.3mまで使用可能になります。 ※2 5mm以上の中間リングを使用することにより、0.5mまで使用可能になります。

製品の仕様および外観等は予告なく変更することがあります。

■ご用命は当社にて承ります

防犯・監視・検査カメラ・レンズ専門店/基板ユニットの専門メーカー
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-3-4 千代特ビル 1F・5F
有限会社 ユニエル電子
URL <http://www.uniel-denshi.co.jp>
E-mail: info@uniel-denshi.co.jp
TEL 03-3253-8086 FAX 03-3253-2324

FUJIFILM

FUJIFILMグループ

フジノン株式会社

営業部国内映像機器課

〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1-324 TEL: 048 (668) 2142~4 FAX: 048 (651) 8517

URL: <http://www.fujinon.co.jp/> E-mail: sales@msv.fujinon.co.jp

GVD-208-01

Printed in Japan 05.02 BR.3000